

ทอลมพลาสติก PUN-V0-6X1-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 525438

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	6 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	26.5 mm
Øภายใน	4 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	12 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับโซฟลึงงาน
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...101.5 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)
เครื่องทดสอบไฟ	UL94 V-0 (3 มม.) UL94 V-2 (0.75 มม.)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม	การใช้งานแบบไรแรงดันสูงถึง 90 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.02 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 6 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมน็อตยูเนียน [สำเนา] สำหรับปลั๊กอินเกลียวขดต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเป็น 4-mm
สี	สีดำ
หมายเหตุเกี่ยวกับสี	ความเบี่ยงเบนจากสีมาตรฐานเนื่องจากการทอไฟ
ความแข็งผิ	D 54 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)