

ท่อลมพลาสติก PAN-V0-10X1,25-GE

หมายเลขชิ้นส่วน: 525484

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| นอก Ø | 12 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำหรับข้อต่อแบบกดเข้า | 10 mm |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล | 56 mm |
| Ø ภายใน | 7.5 mm |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | 34 mm |
| คุณสมบัติของท่อ | เหมาะสำหรับโซฟพลังงาน |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | -13.775 psi...43.5 psi |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน | น้ำมันแร่: สูงสุด 0.3 MPa ที่สูงสุด 90 °C น้ำ: สูงสุด 0.3 MPa ที่สูงสุด 90 °C |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำมันแร่ น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| เครื่องทดสอบไฟ | UL94 V-0 (แฉีกเกิด) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -30 °C...90 °C |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว | 0.088 kg/m |
| พอร์ทลม | สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม. |
| สี | สีเหลือง |
| ความแข็งแรง | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | PA12-P พีวีซีพี |