

ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-50-GT-G1/4-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 525978

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถ้วยดูดชดเชยความสูง	8 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	40 mm
ความกว้างปรกติ	2.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	50 mm
ปริมาณจุกนม	11.2 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจุกนม	กลมลึก
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	97 N
แรงดันข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	30 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	18 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/4
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผิว	72 +/- 5
จุกเกลียววัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	วัลคอลลัน