



ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ ESV-30-GT

หมายเลขชิ้นส่วน: 526000

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถวยดูดชุดเซยความสูง	3.5 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	26 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถวยดูด	30 mm
ปริมาณจกนม	2.4 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ทรงกลม, ทรงระฆัง
รูปร่างจกนม	กลมลึก
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สุญญากาศ 70%	36 N
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	36 N
แรงดันขางที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	13 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4.2 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผ้ง	72 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถวยดูดวัสดุ	วัลคอลลัน