



ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-40-GT**

หมายเลขชิ้นส่วน: 526001

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถวดยูดชดเชยความสูง	5.5 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	35 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถวดยูด	40 mm
ปริมาณจกนม	5.4 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ทรงกลม, ทรงระฆัง
รูปร่างจกนม	กลมลึก
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%	54 N
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	64 N
แรงดันขางที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	20 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5.7 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งฝั่ง	72 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถวดยูดวัสดุ	วัลคอลลัน