


# ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ ESV-50-GT

หมายเลขชิ้นส่วน: 526002

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถวยดูดชุดเซยความสูง	8 mm
รีศมีชิ้นงานขันต่ำ	40 mm
เส้นผานศูนย์กลางถวยดูด	50 mm
ปริมาณจกนม	11.2 cm <sup>3</sup>
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสรางสรรค	ทรงกลม, ทรงระฆัง
รูปร่างจกนม	กลมลึก
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดตันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สุญญากาศ 70%	97 N
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	97 N
แรงดันขางที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	30 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ	9.2 g
ประเภทของรีต	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผัง	72 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถวยดูดวัสดุ	วัลคอลลัน