



ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-80-GT**

หมายเลขชิ้นส่วน: 526004

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ที่วางถวยดูดชุดเซยความสูง | 7.5 mm |
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ | 100 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถวยดูด | 80 mm |
| ปริมาณจกนม | 28.6 cm ³ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | ทรงกลม, ทรงระฆัง |
| รูปร่างจกนม | กลมลึก |
| แรงดันใช้งาน | -0.95 bar...0 bar |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน | -0.7 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |
| แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70% | 245 N |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 245 N |
| แรงดันขางที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย | 99 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 30.9 g |
| ประเภทของรัด | ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ |
| สี | สีน้ำตาลแดง |
| ความแข็งผ้ง | 72 +/- 5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ถวยดูดวัสดุ | วัลคอลลัน |