


ยาดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-100-GT**

หมายเลขชิ้นส่วน: 526005

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถวยดูดชุดเซยความสูง	9 mm
ริศมีชิ้นงานขันตา	135 mm
เสนผานศูนย์กลางถวยดูด	100 mm
ปริมาณจกนม	53.9 cm ³
ตาหนงการติดตั้ง	ตามตองการ
โครสรางเชิงสรางสรรด	ทรงกลม, ทรงระฆัง
รูปร่างจกนม	กลมลึก
แรงดันไซงาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดตันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%	375 N
แรงยึดที่แรงดันไซงานเล็กน้อย	100 N
แรงดันขางที่แรงดันไซงานเล็กน้อย	183 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ	58.9 g
ประเภทของร็ด	ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผัง	72 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถวยดูดวัสดุ	วัลคอลลัน