

ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-50-BT**

หมายเลขชิ้นส่วน: 526007

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ที่วางถวยดูดชุดเซยความสูง | 10 mm |
| ริศมีชิ้นงานขันต่า | 40 mm |
| เสนผวนศูนย์กลางถวยดูด | 50 mm |
| ปริมาณจกนม | 17.6 cm ³ |
| ต่าแห่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงสรางสรรค | Protective bellows |
| รูปร่างจกนม | ทอพิบยึดกลม 1.5 เท่า |
| แรงดันไซงาน | -0.95 bar...0 bar |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน | -0.7 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |
| แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70% | 100 N |
| แรงยึดที่แรงดันไซงานเล็กน้อย | 100 N |
| แรงดันขางที่แรงดันไซงานเล็กน้อย | 39 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ | 16.2 g |
| ประเภทของริต | ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ |
| สี | สีน้ำตาลแดง |
| ความแข็งผ้ง | 72 +/- 5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ถวยดูดวัสดุ | วัลคอลลัน |