



ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ **ESV-80-BT**

หมายเลขชิ้นส่วน: 526008

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถวยดูดชดเชยความสูง	10.5 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	100 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถวยดูด	80 mm
ปริมาณจกนม	59.1 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	Protective bellows
รูปร่างจกนม	ทอพับยึดกลม 1.5 เท่า
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%	237 N
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	237 N
แรงดันข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	102 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	57.2 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสูญญากาศ
สี	สีน้ำตาลแดง
ความแข็งผ้ง	72 +/- 5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถวยดูดวัสดุ	วัลคอลลัน