

# เกจวัดความดัน DPA-63-10-MA-SET

หมายเลขชิ้นส่วน: 526096

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โตมาตรฐาน	EN837-1
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	40
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก
แรงดันใช้งาน	10 bar
ระดับความแม่นยำในการวัด	2.5
ระดับการป้องกัน	IP43
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
พอร์ทลม	G1/8
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	250 g