

เกจวัดความดัน MA-27-160-M5-PSI

หมายเลขชิ้นส่วน: 527405

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่แสดงผล	0 psi...160 psi
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	27
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุขอมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
ประเภทของรีด	การติดตั้งสาย
สื่อปฏิบัติการ	ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1.1 MPa 0 bar...11 bar 0 psi...159.5 psi
ปัจจัยโหลดสลับ	0.66
ระดับความแม่นยำในการวัด	4
ระดับการป้องกัน	IP43
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	กึ่งหลัง
พอร์ทลม	M5
วัสดุที่สัมผัสโดยตรงกลาง	ทองเหลือง
จุดเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
วัสดุในการดูหน้าต่าง	HP
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน
สเกล	มาตราส่วนเดียว psi (ภายนอก)