


# หน้าแปลนมอเตอร์ EAMF-A-64A/B-70A

หมายเลขชิ้นส่วน: 529945

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	160 g
อินเทอร์เฟซมอเตอร์	70A
ตัวเรือนคลัตช์ฮิสเทอริซิส	64A 64B
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS