


วาล์วปุ่มกด VHEF-PTCZ-B32-N14

หมายเลขชิ้นส่วน: 5299726

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 bistable
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ความกว้าง	20 mm
อัตราการไหลปกติ	870 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	1/4 NPT
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ที่นั่งจาน
ความกว้างปกติ	6 mm
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันเร่งได้
ข้อมูลการใช้งาน	สั่งงานด้วยมือเท่านั้น
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แมนนวลเทส	Detenting
ประเภทการกระตุ้น	นำร่อง
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายนอก
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ทับซ้อนกัน	ไม่มีการทับซ้อน
ปลอดภัยความดัน	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
ควบคุมความดัน	43.5 psi...145 psi
ความถี่การสลับสูงสุด	0.5 Hz
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงการกระตุ้น	20 N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปลดล็อคแรง	25 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	161 g
ประเภทของรัด	ทางเลือก: การติดตั้งแผงด้านหน้า มีรูทะลุ
ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	M5
ขอตอไฟลอตแอร์ 12	M5
ขอตอลม 1	1/4 NPT
ขอตอลม 2	1/4 NPT
ขอตอลม 3	1/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	PA เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด ชุบผิวอลูมิเนียม