

ชื่อย่อ **EAMC-B-15-22-5-5**
หมายเลขชิ้นส่วน: 530085

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	5 mm
ขนาด	15
ความยาวรวม	22 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	12000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.13 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS