

ซี็อกเก็ตข้อต่อ KD3-1/4-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 531626

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	5 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...12 bar
อัตราการไหลปกติ	581 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	9.5 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 15 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	35 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS