

ซีว็อกเก็ตข้อต่อ KD4-3/8-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 531637

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้างปอร์ต | 7.2 mm |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.95 bar...12 bar |
| อัตราการไหลปกติ | 1350 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด | 21.5 Nm |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 15 % |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 82 g |
| ข้อต่อลม 1 | เกลียวใน G3/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |