

# ซีว็อกเก็ตข้อต่อ KD4-N-9

หมายเลขชิ้นส่วน: 531641

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	7.4 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...12 bar
อัตราการไหลปกติ	1008 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	57 g
ข้อต่อลม 1	N-9
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS