

# ไส้กรองแบบละเอียด MS6-LFM-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 532909

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	6
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 12500-1 ISO 12500-3
ซีรี่ส์	MS
กรองความบริสุทธิ์	0.01 µm
Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ	900 l/min
Min. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ	135 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:::4] ก๊าซเฉื่อย
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [3:::2]
การแยกเศษส่วน (0.1 - 0.5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
ระดับการแยก MPPS	99.95 %
ปริมาณน้ำมันตกค้าง	0.01 mg/m <sup>3</sup>