

# ปลั๊กไฟ NTSD-WD-11

หมายเลขชิ้นส่วน: 533119

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	พร้อมเนื้อถูเนียน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	34 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ทำมุมได้ ขั้วสกรู
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC	250 V
ความดัง	16 A
ขั้วต่อสายเคเบิล	หน้า 11
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	5 mm...11 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	2.5 mm <sup>2</sup>
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ทองเหลือง