

ข้อต่อลม QB-3/8-1/2-U-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 533225

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | ค่าเริ่มต้น |
| ความกว้างปกติ | 0,394 in |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว | การเคลือบผิว |
| ออกแบบ | แบบตรง |
| ขนาดบรรจุ | 5 |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | 13.775 psi...145 psi |
| การจำแนกทางทะเล | ดูใบรับรอง |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1023 oz |
| ประเภทของรัด | หกเหลี่ยมภายนอก SW21 ประแจหกเหลี่ยม SW10 |
| ข้อต่อลม 1 | เกลียวนอก R3/8 |
| ข้อต่อลม 2 | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 1/2" |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์ | 32 °F...140 °F |
| แหวนปล่อยสี | สีเทา |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PBT |
| วัสดุซีลเกลียว | NBR |
| ปล่อยแหวนวัสดุ | ปอม |
| ส่วนเคลือบผิววัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |