

ท่อพลาสติกเกลียว PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 533465

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	6 m
นอก Ø	9.5 mm
ความยาววาล์ว	1.317 m
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	50 mm
Øภายใน	6.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ตัดเดี่ยว	42 mm
จำนวนรอบ	66
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...15 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:...]]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...60 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	11 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	430 g
ข้อต่อ 1	เกลียวนอก G1/4
ข้อต่อ 2	เกลียวนอก G1/4
สี	สีฟ้า
ความแข็ง	A 87 +/-3
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
วัสดุป้องกันการหักงอ	ปอม
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)