

ท่อพลาสติกเกลียว PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 533466

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	4.8 m
นอก Ø	11.7 mm
ความยาวเปลือก	1.172 m
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	65 mm
Øภายใน	7.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ตัดเดี่ยว	51 mm
จำนวนรอบ	41
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...13 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:...]]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...60 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	12.5 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	480 g
ขอตอลม 1	เกลียวนอก G3/8
ขอตอลม 2	เกลียวนอก G3/8
สี	สีฟ้า
ความแข็งฝืด	A 87 +/-3
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
วัสดุป้องกันการหักงอ	ปอม
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)