

ท่อพลาสติกเกลียว PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 533467

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	6 m
นอก Ø	11.7 mm
ความยาวขดลวด	1.312 m
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	65 mm
Øภายใน	7.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ตัดเดี่ยว	51 mm
จำนวนรอบ	53
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...13 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:...]]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	560 g
ข้อต่อ 1	เกลียวนอก G3/8
ข้อต่อ 2	เกลียวนอก G3/8
สี	สีฟ้า
ความแข็ง	A 87 +/-3
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
วัสดุป้องกันการหักงอ	ปอม
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)