

ยูเนียนนัท MCK-PK-4-KD
หมายเลขชิ้นส่วน: 533673

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	เกลียวตัวเมีย M10x1
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...174 psi
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิตั้งแต่	-10 °C...60 °C
ข้อต่อ 1	สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมน็อตยูเนียน
วัสดุเนื้อยูเนียน	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด, ซบนิเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS