

# ยูเนียนนัท MCK-PK-9-KD

หมายเลขชิ้นส่วน: 533675

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	เกลียวตัวเมีย M16x1
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่	-13.775 psi...174 psi
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ข้อต่อลม 1	สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมนอตยูเนียน
วัสดุเนื้อยูเนียน	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด, ซุบนิคเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS