

# ตัวเก็บเสียง U-1/8-50

หมายเลขชิ้นส่วน: 534222

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ขนาดบรรจุ	50
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ	2000 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความดันเสียง	74 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2.3 g
พอร์ทลม	G1/8
วัสดุตัวกันกระแทก	วิชาพลศึกษา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS