

# ตัวเก็บเสียง U-3/8-20

หมายเลขชิ้นส่วน: 534224

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ขนาดบรรจุ                              | 20   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                |
| อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ          | 6000 l/min                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| ระดับความดันเสียง                      | 82 dB(A)                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...70 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 29.6 g   |
| พอร์ทลม                                | G3/8   |
| วัสดุตัวกันกระแทก                      | วิชาพลศึกษา                                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |