

# แผ่นเชื่อมต่อ CDSV5.0-AS-1/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 534434

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด	1
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ระดับความต้านทานการก่ดกรรอน KBK	3 - ค่าการก่ดกรรอนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
ระดับความดันเสียง	75 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	690 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	สายเคเบิล
ประเภทของร้ด	มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน
ทอระบอบอากาศ	M5
การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84	M5
ขอดอไฟลอรแอร 12	M5
ของเชื่อมตออากาศ 14	M5
ขอดอลม 1	G1/8
ขอดอลม 2	G1/8
ขอดอลม 3	G1/8
ขอดอลม 4	G1/8
ขอดอลม 5	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS