

ตัวกรองละเอียด MS12-LFM

หมายเลขชิ้นส่วน: 535042

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ซีรีส์ | MS |
| ขนาด | 12 |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | ตัวกรองไฟเบอร์ |
| แรงดันใช้งาน | 0.8 bar...20 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 °C...60 °C |
| ประเภทของรัด | ทางเลือก: การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5° |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |
| ตัวกรองวัสดุ | เส้นใยบอโรซิลิเกต |
| เปลือกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |