


เครื่องเพิ่มความดัน DPA-40-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 537273

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
Øลูกสูบ	40mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เครื่องเพิ่มแรงดันลูกสูบคู่
ระดับความดัน	G1/8 พร้อมแล้ว
แรงดันทางออก 2	4.5 bar...10 bar
แรงดันใช้งาน	2.5 bar...8 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	4.5 bar...10 bar
แรงดันขาเข้า 1	2.5 bar...8 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับช่วงการควบคุมแรงดัน	เมื่อสปริงตัวปรับแรงถึงจุดสูงสุด แรงดันทางออกสูงสุดสามารถเกิน 40%
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1500 g
ประเภทของวัสดุ	ด้วยเกลียวใน
ขอตอล 1	G1/4
ขอตอล 2	G1/4
ขอตอล 3	M7
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS