


การติดตั้งราง H VAME-B6-T

หมายเลขชิ้นส่วน: 537514

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ขนาดบรรจุ	1
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
แรงบิดขั้นสูงสุดสำหรับการติดตั้งราง DIN	1.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
วัสดุ ติดตั้งราง DIN	เหล็ก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS