

# หน้าแปลนหมอน SNCL-12

หมายเลขชิ้นส่วน: 537790

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 21287
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...90 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด
วัสดุแข็ง	พลาสติก
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี