


หน้าแปลนหมอน SNCL-25-R3

หมายเลขชิ้นส่วน: 537797

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | 25 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 21287 |
| ตัวแปร | ป้องกันการกัดกร่อนสูง |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...90 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 41 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุยึด | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด พร้อมฝาครอบป้องกัน |
| วัสดุแข็ง | พลาสติก |
| วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |