

# ตัวเก็บเสียง UOM-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 538432

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว	ไม่มีตราประทับ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวปิดเสียงแบบเปิด
แรงดันใช้งานของเครื่องสร้างสุญญากาศ	0 bar...8 bar
แรงดันใช้งานของเครื่องกำเนิดสุญญากาศ	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ประเภทของวัสดุ	ขึ้นสกรูได้
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11.1 g
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุตัวกันกระแทก	ปุโฟม
จุกเกลียววัสดุ	POM
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
วัสดุภายใน	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด