

ตัวเก็บเสียง UOMS-3/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 538437

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว	ไม่มีตราประทับ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวปิดเสียงแบบเปิด
แรงดันใช้งานของเครื่องสร้างสุญญากาศ	0 bar...8 bar
แรงดันใช้งานของเครื่องกำเนิดสุญญากาศ	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ประเภทของรัด	หัก
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	17.5 g
วัสดุตัวกันกระแทก	ปุโฟม
จุกเกลียววัสดุ	POM
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
วัสดุภายใน	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด