

ปลั๊กชอกเกต NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
หมายเลขชิ้นส่วน: 538999

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	5 พิน ปลั๊กตรง / ขั้วต่อสกรู
ความดัน	3 A
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	6 mm...8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.75 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ