

# ตัวกระจายลมแบบหลายช่อง GF-1/2-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 539289

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ                         | 15 mm  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ลบ      | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                     |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่บวก     | -13.775 psi...145 psi  |
| กระแสปกติ 1.1-2.1                      | 4440 l/min   |
| มาตรฐานอัตราการไหล 1.2-2.2             | 7380 l/min   |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 300 rpm  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลว ไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ใช้ตัวกรองขนาด 5 µm เมื่อใช้งานกับน้ำ<br>สามารถทาน้ำมันได้                   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C   |
| ขอตอล 1                                | G1/2   |
| ขอตอล 2                                | G1/2   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |