

การเชื่อมต่อ 90° VABF-S4-1-A2G2-G14

หมายเลขชิ้นส่วน: 539721

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้าง | 26 mm |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 15407-2 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แรงดันใช้งาน | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ระดับการป้องกัน | IP65 NEMA 4 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 217 g |
| ประเภทของวัสดุ | มีรูทะลุ |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |