



# ท่อร่วมวาล์วปรับความดัน LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

หมายเลขชิ้นส่วน: 540040

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	มินิ
ซีรีส์	DB
การป้องกันการดำเนินการ	ปุ่มล็อก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	บนพีบาร์ วาล์วควบคุมลูกสูบควบคุมโดยตรง
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก ด้วยการระบายอากาศรูอง ด้วยพฤติกรรมกระแสนอนกลับ
แรงดันใช้งาน	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7 psi...100 psi
ความดันฮีทริซีสสูงสุด	0.5 bar
อัตราการไหลปกติ	1000 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
ประเภทของรีด	การติดตั้งแผงด้านหน้า พร้อมอุปกรณ์เสริม
ขอดอลม 1	G1/2
ขอดอลม 2	G1/4
วัสดุปลั๊กสกรู	เหล็ก ชุบสังกะสี
นอตตัวแวนวอร์ควัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วงแหวนปิดผนึกวัสดุ	พีวีซี
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง