



ท่อรวมวาล์วปรับความดัน LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

หมายเลขชิ้นส่วน: 540042

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	มินิ
ซีรีส์	DB
การป้องกันการดำเนินการ	ปุ่มล็อก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	บนพีบาร์ วาล์วควบคุมลูกสูบควบคุมโดยตรง
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก ด้วยการระบายอากาศรูอง ด้วยพฤติกรรมกระแสนอนกลับ
แรงดันใช้งาน	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7 psi...100 psi
ความดันฮีทริซีสสูงสุด	0.5 bar
อัตราการไหลปกติ	1000 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1000 g
ประเภทของรีด	การติดตั้งแผงด้านหน้า พร้อมอุปกรณ์เสริม
ขอตอลม 1	G1/2
ขอตอลม 2	G1/4
วัสดุปลั๊กสกรู	เหล็ก ชุบสังกะสี
นอตตัวแวนวอร์ควัสต์	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
แถบเชื่อมตอวัสต์	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วงแหวนปิดผนึกวัสต์	พีวีซี
ซีลวัสต์	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง