

เกจวัดความดัน DPA-40-10-MA-SET

หมายเลขชิ้นส่วน: 540781

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โตมาตรฐาน	EN837-1
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	27
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เกจวัดแรงดันแบบBourdon
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก
แรงดันใช้งาน	10 bar
ระดับความแม่นยำในการวัด	4
ระดับการป้องกัน	IP43
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
พอร์ทลม	R1/8
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16 g