


งานจ่าย VMPA-FB-SP-V

หมายเลขชิ้นส่วน: 541082

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 25 %
อนุญาต	c UL เร่า - ได้รับการยอมรับ (OL)
ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกักกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	200 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน M18
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหม	PA เสริมแรง
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ