

ท่อลมสำหรับการใช้งานหนัก PAN-R-6X1,1-SI

หมายเลขชิ้นส่วน: 541675

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	6 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	21 mm
Øภายใน	3.8 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	16 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...80 °C
น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว	0.0174 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 6 มม.
สี	เงิน
ความแข็งผิว	D 62 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-A