

# ท่อลมสำหรับการใช้งานหนัก PAN-R-10X1,9-SI

หมายเลขชิ้นส่วน: 541677

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 10 mm                                                                 |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 44 mm                                                                 |
| Øภายใน                                 | 6.2 mm                                                                |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 25 mm                                                                 |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                 |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...3.5 MPa<br>-0.95 bar...35 bar<br>-13.775 psi...507.5 psi |
| อนุญาต                                 | MOT                                                                   |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00                                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C                                                        |
| น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว               | 0.0498 kg/m                                                           |
| พอร์ทลม                                | สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม.                                         |
| สี                                     | เงิน                                                                  |
| ความแข็งผิ                             | D 62 +/-3                                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                |
| วัสดุท่อ                               | TPE-A                                                                 |