

เกจวัดความดัน MA-27-16-R1/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 541733

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| พื้นที่แสดงผล | 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด | 27 |
| ป้องกันการระเบิด | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | เกจวัดแรงดันแบบBourdon |
| ประเภทของรัด | การติดตั้งสาย |
| สื่อปฏิบัติการ | ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง |
| แรงดันใช้งาน | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| ปัจจัยโหลดสลับ | 0.66 |
| ระดับความแม่นยำในการวัด | 4 |
| ระดับการป้องกัน | IP43 |
| อุณหภูมิปานกลาง | 0 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...60 °C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | กองหลัง |
| พอร์ทลม | R1/8 |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตรง | PA เสริมแรง |
| จุกเกลียววัสดุ | PA เสริมแรง |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง | HP |
| ที่อยู่อาศัย | สีดำ |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 8 g |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน |
| สเกล | สเกลคู่ บาร์ (ด้านนอก) psi (ภายใน) |