

ปลั๊กไฟ NECU-G78G5-C2

หมายเลขชิ้นส่วน: 543107

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 61984
อนุญาต	c CSA us (OL)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	50 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	เต้ารับตรง 7/8" 5 ขา
การเข้ารหัสตัวเชื่อมต่อ	NFPA/T3.5.29 R1-2003
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ขั้วสกรู
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...250 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...250 V
ความดัน	8 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	2.5 kV
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	6 mm...12 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	1.5 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...80 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
วัสดุเนื้อเยื่อ	สังกะสีหล่อ, ชุบนิกเกิล
ซีลวัสดุ	FPM NBR
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดงชุบทอง