

Connecting component KVI-CP-3-SSD

หมายเลขชิ้นส่วน: 543252

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	48 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	5 พิน กระเบื้อง เตารีดตรง / เสียบตรง M9 ปลั๊ก
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	60 V
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ซีลวัสดุ	NBR
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ