

ข้อต่อ EAMC-16-20-6-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 543420

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	6 mm
ขนาด	16
ความยาวระบุ	20 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.28 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS