



แผ่นควบคุม VABF-S3-1-R1C2-C-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 543525

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้าง | 26 mm |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 15407-1 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก | เครื่องปรับความดันสำหรับ 1 |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม | ค่าคงที่แรงดันขาออก ด้วยการระบายอากาศตรง |
| เกจวัดความดันเสริม | เป็นไปได้อ |
| ช่วงควบคุมแรงดัน | 0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi |
| แรงดันขาเข้า 1 | 0.5 bar...10 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ระดับการป้องกัน | IP65 NEMA 4 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 305 g |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น |
| เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ | พร้อมคลิปหนีบ |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| แผงควบคุมวัสดุ | PA |
| ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |